

Fingänga Gäng-tolk 6H, M x stigning: 12X1



Beställningsdata

Ordernummer	486100 12X1
GTIN	2050001675323
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	M12
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	6H
Gängtyp	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Toleransområde	H
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk

Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20