

## Fingänga Gäng-tolk 6H, M x stigning: 12X1,5



### Beställningsdata

Ordernummer	486100 12X1,5
GTIN	2050001675347
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R).** Stoppsidan rödmarkerad.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M12
Toleransklass	6H
Gängstigning	1,5 mm
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Toleransområde	H
Kvalitet	6
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk

Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

## Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90