


HOLEX**Lamellslipstift (A), Korn 240, Huvud-Ø×huvudbredd: 50X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554800 50X30
GTIN	4045197241061
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Lamellslipstift med lameller med flera slitsar. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
Rekommenderas speciellt för konturslipning.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	15300 min ⁻¹
Kornstorlek	240
huvudbredd	30 mm
rekommenderat varvtal	9000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	50 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 240
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		