


**Lamellslipstift (SiC), Korn 120, Huvud-Ø×huvudbredd: 30X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554670 30X10
GTIN	4045197241009
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller beströdda med **kiselkarbidkorn (SiC)**. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
huvudbredd	10 mm
maximalt varvtal:	25400 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	30 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Korn 120
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		