

Garant**Slipstift grov, AR, Typ: SP1320****Beställningsdata**

Ordernummer	550900 SP1320
GTIN	4045197239464
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Keramiskt bundna slipstift i **ädelkorund rosa (AR)**. Medelhårt utförande.

Grov kornstorlek. Skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För universell bearbetning av **olegerat och låglegerat stål** och **gjutstål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
skaftlängd	40 mm
Huvud-Ø	13 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Produktnamnsattribut

AR

Produktlag

Slipstift