

**Fiberrondell, normalkorund (A), Ø 115 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	566410 120
GTIN	4045197527042
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22,23 mm och korsspår.

**HOLEX universalfiberrondeller** för slipning av alla metaller. Korntyp: **Normalkorund (A)**.

**Användningsdata:**

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

maximal periferihastighet: 80 m/s

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	120
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm

fäste	Roloc™ snabbytessystem
hål-Ø	22,23 mm
passar till snabbytessystem	Roloc™
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Fiberskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 115 mm	566672 115
ISO-stödrondellflexibel/slät Utvändig Ø 108 mm	566650 108
ISO-stödrondellmedelhård/räfflad Utvändig Ø 108 mm	566670 108