

HOLEX**Lamellslipstift Nylonduk/slipduk, grov, Huvud-Ø×huvudbredd: 40X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554910 40X20
GTIN	4045197241078
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir **slipeffekten** hos slipnylonen **större**. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	14000 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	7500 min ⁻¹
huvudbredd	20 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	40 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	100 / 80
finhetsgrad	grov

Produktnamnsattribut	grov
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		