


**HOLEX****Lamellslipstift (SiC), Korn 150, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.  
Slipdukslameller beströdda med **kiselkarbidkorn (SiC)**. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	30 mm
Kornstorlek	150
rekommenderat varvtal	8000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	12700 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	60 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		