

**Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA), Ø 125 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	566530 120
GTIN	4018875997437
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22 mm och korsspår.

Fiberrondell VSM ZF 714 med **hög slipeffekt** och lång livslängd. Kall slipning. Speciellt för legerat stål, järnfria metaller och gjutjärn.

Kornstyp: **Zirkoniumoxid (ZA) med slipande beläggning.**

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	125 mm
Serie	Filtandning ZF714
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
slipmedelsunderlag	Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

ISO-stödrondellmedelhård/räfflad Utvändig Ø 117 mm	566670 117
Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 125 mm	566672 125
ISO-stödrondellflexibel/slät Utvändig Ø 117 mm	566650 117