

**Fiberrondell XF 850 (CER), Ø 115 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	566456 80
GTIN	4018875669273
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22 mm och korsspår.

Universalfiberrondell VSM XF 850 med **hög och aggressiv slipeffekt samt** lång livslängd. Kall slipning. Mycket lämplig för alla legerade stålqualiteter och aluminiumlegeringar.

Korntyp: **Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)**.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	115 mm
Serie	XF850
Slipmedel	Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning	Keramik

slipmedelsunderlag	Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Aluminium
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

ISO-stödrondellmedelhård/räfflad Utvändig Ø 108 mm	566670 108
ISO-stödrondellflexibel/slät Utvändig Ø 108 mm	566650 108
Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 115 mm	566672 115

