


**Lamellslipstift (A), Korn 240, Huvud-Ø×huvudbredd: 40X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.  
Lamellslipstift med lameller med flera slitsar. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.  
Rekommenderas speciellt för konturslipning.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	20 mm
Kornstorlek	240
rekommenderat varvtal	12000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	19100 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	40 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 240
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		