

rörgänga Gäng-tolk, Gänga: G3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	G3/8
Gäng-Ø	16,66 mm
Varvper tum	19
Toleransklass	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20