

rörgänga gå-gängring, Gänga: G1.1/4tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G1.1/4
GTIN	2050001035950
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Varvper tum	11
Gänga	G1.1/4
Gäng-Ø	41,91 mm
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk

Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60