

rörgänga Gäng-tolk, Gänga: G3/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
Toleransklass	A
Gäng-Ø	26,44 mm
Gänga	G3/4
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 60 mm	028550 60
DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90