

Fingänga Gåtolk 6H, M x stigning: 58X1,5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 486120 58X1,5 |
| GTIN | 2050001675774 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del 2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------|
| Gänga | M58 |
| Toleransklass | 6H |
| Gängstigning | 1,5 mm |
| Toleransområde | H |
| Norm | DIN 13 |
| Gängtyp | MF |
| Kvalitet | 6 |

| | |
|-------------|------------|
| Tolktyp | Gåtolk |
| Kalibrering | L11 |
| Produktslag | Gänggåtolk |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm | 028500 60 |
| DAkS-kalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90 mm | 028540 90 |