

Garant**Marmoreringsstift, Huvud-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552000 40
GTIN	4045197239990
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Kiselkarbid (SiC) kornstorlek 46 som är **mjukelastiskt bunden i plast (PU)** och limmad på en stödtallrik med 6 mm stålskaft.

Användningsdata:

För marmorering och dekorslipning av stål, rostfritt och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	7500 min ⁻¹
skaftlängd	40 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	40 mm
huvudlängd	30 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC

Produktslag

Polerstift

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		