

rörgänga gå-gängring, Gänga: G2tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G2
GTIN	2050001046000
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	59,61 mm
Toleransklass	A
Varvper tum	11
Gänga	G2
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk

Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100