

**Lamellslipstift Vågig slipnylon, fin, Huvud-Ø×huvudbredd: 80X50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 554977 80X50 |
| GTIN | 4045197678874 |
| Artikelklass | 52E |

Beskrivning**Utförande:**

Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

För **mattpolering och polering utan ansatser.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|------------------------|
| maximalt varvtal: | 7000 min ⁻¹ |
| rekommenderat varvtal | 4000 min ⁻¹ |
| huvudbredd | 50 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Huvud-Ø | 80 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Motsvarande kornstorlek | 280 |
| finhetsgrad | fin |
| Produktnamnsattribut | fin |

Produktslag

Lamellslipstift

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |