

## Fingänga Stopptolk 6H, M x stigning: 42X1,5



### Beställningsdata

Ordernummer	486130 42X1,5
GTIN	2050001675798
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del 2, form GE).**

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	6H
Gängstigning	1,5 mm
Gänga	M42
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Kvalitet	6
Toleransområde	H

Tolktyp	Kassationstolk
Kalibrering	L11
Produktslag	Gängstopptolk

**Tjänster**

DAkS-kalibreringGängtolK gå eller stopp Maximal Ø 90 mm	028540 90
KalibreringGängtolK gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60