

## Fingänga Gäng-gåring 6g, M x stigning: 52X2



### Beställningsdata

Ordernummer	486110 52X2
GTIN	2050001041746
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Användningsdata:**

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**OBS!:**

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M52
Toleransklass	6g
Gängstigning	2 mm
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Gåtolk
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100