

## rörgänga Gåtolk, Gänga: G1.1/2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Gäng-Ø	47,8 mm
Gänga	G1.1/2
Varvper tum	11
Toleransområde	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L11
Produktslag	Gänggåtolk

### Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90  
mm

028540 90

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm

028500 60