

rörgänga gå-gängring, Gänga: G1/4tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Varvper tum	19
Gäng-Ø	13,16 mm
Toleransklass	A
Gänga	G1/4
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk

Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100