



Slipstift fin, SiC, Typ: ZY4020



Beställningsdata

Ordernummer	551780 ZY4020
GTIN	4027497343539
Artikelklass	56L

Beskrivning

Utförande:

LUKAS slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. LUKAS slipstift är universellt användbara till **kant- och ytslipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

Keramiskt bundna **SiC**-slipstift kornstorlek 80 (fina) med hög självskärpningseffekt och struktur med öppna porer för bättre spånavgång. Skaft-Ø 6 mm, skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För bearbetning av **aluminiumlegeringar** och **mjuka material (järnfria metaller)**.

Rekommenderad skärhastighet 25–40 m/s.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	40 mm
finhetsgrad	fin

Huvud-Ø	40 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	SiC
Produktslag	Slipstift