

Fingänga Gåtolk 6H, M x stigning: 50X1,5



Beställningsdata

Ordernummer	486120 50X1,5
GTIN	2050001675712
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del 2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	6H
Gänga	M50
Toleransområde	H
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Kvalitet	6

Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L11
Produktslag	Gänggåtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90 mm	028540 90