

**rörgänga gå-gängring, Gänga: G1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Artikelklass	48B

**Beskrivning****Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	14
Gänga	G1/2
Toleransklass	A
Gäng-Ø	20,96 mm
Kalibrering	L12
Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	A

Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Gängtolk

**Tjänster**

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60