

rörgänga Stopptolk, Gänga: G1.1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	G1.1/2
Gäng-Ø	41,91 mm
Varvper tum	11
Toleransklass	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Kalibrering	L11
Produktslag	Gängstopptolk

Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90 mm	028540 90