

Fingänga Gäng-gåring 6g, M x stigning: 58X1,5



Beställningsdata

Ordernummer	486110 58X1,5
GTIN	2050001041777
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	6g
Gänga	M58
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Gåtolk
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60