

rörgänga gå-gängring, Gänga: G3/4tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G3/4
GTIN	2050001035936
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	26,44 mm
Toleransklass	A
Varvper tum	14
Gänga	G3/4
Kalibrering	L12
Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	A

Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60