

## rörgänga gå-gängring, Gänga: G1tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486150 G1
GTIN	2050001035943
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

### Teknisk beskrivning

Varvper tum	11
Gäng-Ø	33,25 mm
Gänga	G1
Toleransklass	A
Kalibrering	L12
Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	A

Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Produktslag	Gängtolk

**Tjänster**

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100