

## rörgänga Stopptolk, Gänga: G2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486170 G2
GTIN	2050001045997
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.  
Stopptolkar rödmarkerade.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Gänga	G2
Gäng-Ø	59,61 mm
Varvper tum	11
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Kalibrering	L11
Produktslag	Gängstopptolk

**Tjänster**

DAkS-kalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90 mm	028540 90
KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60