

**Lamellslipstift Vågig slipnylon, grov, Huvud-Ø×huvudbredd: 100X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554975 100X50
GTIN	4045197678843
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

För **mattpolering och polering utan ansatser.**

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	50 mm
rekommenderat varvtal	3000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	100 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	100
finhetsgrad	grov
Produktnamnsattribut	grov

Produktslag

Lamellslipstift

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		