

HOLEX**Slipdukslamell (A), Ø 165×30 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	555145 180
GTIN	4045197525697
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Slipdukslameller med **korundväv (A)**. Hål-Ø 54 mm.

Användningsdata:

För borttagning och rengöring av svetsfogar, slipning av grova ytor och arbetsstycken med oregelbunden profil.

OBS!:

För mindre fästaxlar än Ø 54 mm används den uppborringsbara metallflänsen nr 555140. Andra mått kan levereras på begäran.

Slipmedlets beteckning: A

maximalt varvtal: 5200 min⁻¹

Teknisk beskrivning

hål-Ø	54 mm
Kornstorlek	180
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

skiv-Ø	165 mm
skivbredd	30 mm
Produktnamnsattribut	Ø 165×30 mm
maximalt varvtal:	5200 min ⁻¹
Produktslag	Slipdukslamell

Tillbehör

Reducerfläns av metall, par, uppborrningsbar Passar till
hål-Ø 54 mm

555140 54