

**ISO-stödrondell flexibel/slät, Utvändig Ø: 117mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566650 117
GTIN	2050001032171
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

**Elastisk** specialplasttallrik för **flexibel konturslipning**. Perfekt för kornstorlek 60 och finare. Enligt ISO.

**Teknisk beskrivning**

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
passar till skiv-Ø	125 mm
Utvändig Ø	117 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödrondell