



ISO-stödrondell flexibel/slät, Utvändig Ø: 172mm



Beställningsdata

Ordernummer	566650 172
GTIN	2050001032188
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Elastisk specialplasttallrik för **flexibel konturslipning**. Perfekt för kornstorlek 60 och finare. Enligt ISO.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
maximal periferihastighet	80 m/s
passar till skiv-Ø	180 mm
Utvändig Ø	172 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödrondell