



## Polernylon-dukringssats, 3 delar för utjämning, Ring-Ø: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	555730 100
GTIN	4013349627902
Artikelklass	56Z

### Beskrivning

#### Utförande:

**Dukringarna** är lindade runt en metallkärna (hållare); **varje sats innehåller tre ringar.**

Sparsam polerpastaförbrukning, lång användningstid – ingen fransning. **Unipol®** Dukringen lindad kring metallkärnan (fästet).

#### Användningsdata:

Dukringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd. För användning med polerpastor. Från grovpolering till högglanspolering **av metalle** (periferhastighet ca 25 – 30 m/s)

**Polernylon** för utjämning och polering (rostfritt, ickejärnmetaller) och finishing utan högglansbildning.

#### OBS!:

Hylsdornar för dukringar se nr 555785.

### Teknisk beskrivning

Ring-Ø	100 mm
hål-Ø	20 mm
Reducerings-Ø	10 mm
Reducerings-Ø	14 mm
Reducerings-Ø	16 mm

Ringbredd	14 mm
Produktslag	Dukring

---

## Tillbehör

Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE	555740 WHITE