



Bandslipmaskin GX, Typ: 790131



Beställningsdata

Ordernummer	077610 790131
GTIN	4014586872018
Artikelklass	03H

Beskrivning

Utförande:

Modulärt utbyggbara och kraftfulla bandslipmaskiner för mindre serier.

- Avtagbar spånuppsamlare.
- Anslutning för externt utsug.

OBS!:

Slipband se nr 558310 och nr 558453-56.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 1:a växeln	3000 min ⁻¹
bandlängd	2000 mm
tillverkarens beteckning	GX 75
bandbredd	75 mm
vikt	75 kg
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktslag

Bandslipar

Tillbehör

Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558454 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558453 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558454 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 120	558310 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 60	558310 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 80	558310 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558454 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558453 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558456 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558454 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 40	558310 40
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558453 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558453 80