

3M Scotch-Brite™

Slipnylonrondell med kadborr SC-DH, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 100**Beställningsdata**

Ordernummer	566925 100
GTIN	4046719061075
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med kadborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med kadborrisliptallrik nr 566965**).

Användningsdata:

På vinkelslipar med kadborttallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

För **finish, mattpolering, övergångar** med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för **lätt rengöring** (t.ex. borttagning av anlöpning) och **gradning**.

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Motsvarande kornstorlek	100
Utförande	En coarse

Färg	brun
skiv-Ø	125 mm
Serie	SC-DH
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
tillverkarens beteckning	SC-DH
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14
Utvändig Ø 125 mm

566965 125

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 125
mm

566960 125