

**Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA), Ø 180 mm, Kornstorlek: 24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 566630 24 |
| GTIN | 4018875380963 |
| Artikelklass | 56V |

Beskrivning**Utförande:**

Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber**. Hål 22 mm och korsspår.

Fiberrondell VSM ZF 714 med **hög slipeffekt** och lång livslängd. Kall slipning. Speciellt för legerat stål, järnfria metaller och gjutjärn.

Kornstyp: **Zirkoniumoxid (ZA) med slipande beläggning.**

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kornstorlek | 24 |
| skiv-Ø | 180 mm |
| Serie | Filtandning ZF714 |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) |
| Slipmedlets beteckning | ZA |
| slipmedelsunderlag | Fiberskiva |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktnamnsattribut | Ø 180 mm |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| optimerad för material | Stål |
| optimerad för material | INOX |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| maximalt varvtal: | 8488 min ⁻¹ |
| Produktslag | Fiberskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| ISO-stödronnellmedelhård/räfflad Utvändig Ø 172 mm | 566670 172 |
| Stödronnellhård/räfflad Utvändig Ø 180 mm | 566672 180 |
| ISO-stödronnellflexibel/slät Utvändig Ø 172 mm | 566650 172 |