



Fiberrondell-stödtallrik hård/räfflad, Utväändig Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	566690 115
GTIN	4046719523832
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Fiberskivstödronde med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformbar fiberskivstödronde. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Utvändig Ø	115 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Produktslag	Stödronde