

**Garant****Slipstjärna av slipnylon, 2-skikts, Ø 19 mm, Motsvarande kornstorlek: 280**

## Beställningsdata

Ordernummer	555911 280
GTIN	
Artikelklass	51E

## Beskrivning

### Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna.

2-skikts.

### Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som exempelvis i **hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar**. Använd spännstift nr 555920.

## Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Ø	19 mm
Färg	röd
Motsvarande kornstorlek	280
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 19 mm

rekommenderat varvtal	10000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	lamellrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Spännstift totallängd 75 mm	555920 75
Spännstift totallängd 120 mm	555920 120

