



Slipnylonringar, sats med 3 delar (A), för rengöring och mattpolering grov, Ring-Ø: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	555760 150
GTIN	4013349630575
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; **varje sats innehåller 3 ringar.**

Användningsdata:

Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.

Lämpliga för samtliga metaller (rostfritt, stål, aluminium, mässing) samt för plast, trä och keramik.

Grov och aggressiv slipnylon (ca korn 100) för borttagning av rostfilm och ytsmutts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar, för satinering av dekorativa metallytor (råhetsdjup Rt ca 3,5–4 µm).

OBS!:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.

Teknisk beskrivning

Reducerrings-Ø	14 mm
Reducerrings-Ø	16 mm
hål-Ø	20 mm
Ring-Ø	150 mm

Ringbredd	25 mm
Produktslag	Slipdukring

Tillbehör

Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE	555740 WHITE