



## Stödtallrik med kardborre med Gänga M 14, Utvändig Ø: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	566960 125
GTIN	2050001030450
Artikelklass	52M

### Beskrivning

**Utförande:**

Häft sida med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slipnylonrondeller med kardborre.

**Passar till:**

För kardborrondeller **utan centrumhål**.

**Observera:**

Maximal periferihastighet på vinkelslipar **med slippappersrondeller** 40 m/s.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	11000 min <sup>-1</sup>
maximal periferihastighet	40 m/s
Utvändig Ø	125 mm
Produktslag	Stödrondell