



Slipnylonringar, sats med 3 delar (A), för rengöring och mattpolering grov, Ring-Ø: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	555760 200
GTIN	4013349627940
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; **varje sats innehåller 3 ringar.**

Användningsdata:

Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.

Lämpliga för samtliga metaller (rostfritt, stål, aluminium, mässing) samt för plast, trä och keramik.

Grov och aggressiv slipnylon (ca korn 100) för borttagning av rostfilm och ytsmutt. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar, för satinering av dekorativa metallytor (råhetsdjup Rt ca 3,5–4 µm).

OBS!:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	20 mm
Ring-Ø	200 mm
Reducerings-Ø	14 mm
Reducerings-Ø	16 mm

Ringbredd	25 mm
Produktslag	Slipdukning

Tillbehör

Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE	555740 BLUE