



## Fiberrondell-stödtallrik hård/räfflad, Utväändig Ø: 180mm



### Beställningsdata

Ordernummer	566690 180
GTIN	4046719523856
Artikelklass	53M

### Beskrivning

#### Utförande:

Fiberskivstödronde med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

**Hård, ej deformbar** fiberskivstödronde. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
maximal periferihastighet	80 m/s
Utvändig Ø	180 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Produktslag	Stödronde