



Stödtallrik med kardborre med Gänga M 14, Utvändig Ø: 178mm



Beställningsdata

Ordernummer	566960 178
GTIN	4001895411304
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Häft sida med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slipnylonrondeller med kardborre.

Passar till:

För kardborrondeller **utan centrumhål**.

Observera:

Maximal periferihastighet på vinkelslipar **med slippappersrondeller** 40 m/s.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	40 m/s
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Utvändig Ø	178 mm
Produktslag	Stödrondell