

**Slipbandsrondell, 4-lager, Ø 150 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	555180 80
GTIN	2050001746610
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Slitsad slipduk med 4 lager sammanpressad i en kärna. Den oregelbundna slitsningen möjliggör hög flexibilitet. Med reducerhylsor från Ø 19 till 10 mm.

**Användningsdata:**

Avgradning, rundning och finslipning av konturer eller ytor.

**OBS!:**

Använd hylsdorn nr 555785 storlek 10.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
rekommenderat varvtal	1900 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	150 mm
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal lägen	4
Produktslag	Slipbandsrondell

---

## Tillbehör

Hylsdorn passar till hål- Ø 10 mm

555785 10