



ISO-stödrondell medelhård/räfflad, Utvändig Ø: 108mm



Beställningsdata

Ordernummer	566670 108
GTIN	2050001031778
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Medelhård tallrik med breda räfflor för bättre kornstöd vid kant- och ytslipning. För **grövre sliparbeten** med kornstorlek 36 till 60.

Enligt ISO.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
passar till skiv-Ø	115 mm
Utvändig Ø	108 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödrondell