

3M**Fiberrondell-stödtallrik flexibel/slät, Utväändig Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566692 125
GTIN	4046719523818
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödronde med hög temperaturreståndighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Elastisk specialplasttallrik för **flexibel konturslipning**. Perfekt för kornstorlek 60 och finare. Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
maximal periferihastighet	80 m/s
passar till skiv-Ø	125 mm
Utvändig Ø	125 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödronde