



Vinkelpolerare WPO, Typ: 72214900



Beställningsdata

Ordernummer	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimalt utnyttjande av det använda verktyget.**
- **Kan också användas med spänntapp som fullvärdig satineringsmaskin för löpande arbeten.**
- **Maximal varvtalsstabilitet oavsett belastning inom inställt område.**
- **Självstartspärr som förhindrar okontrollerad återstart efter strömavbrott.**

leveransinnehåll:

Fein vinkelpolerare WPO 14-25E, sidohandtag

Specialtillbehör:

Standardsats för ytor, nr 077718 storlek F, satineringsats för profiler, nr077718 storlek S, polersats nr 077718 storlek P, rörsats nr 077718 storlek R.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	WPO 14-25 E
maximala vibrationer enligt EN	3,5 m/s ²
verktygsfäste	M14
varvtalsområde	900 - 2500 min ⁻¹

maximal polerverktygs-Ø	250 mm
effektförbrukning	1200 W
vikt	2,4 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Polerare

Tillbehör

Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ S	077718 S
Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ F	077718 F
Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ R	077718 R