

**3M****Stödtallrik med kardborre med Centrering och gänga M 14, Utvändig Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566965 125
GTIN	4046719066537
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Häftsidan med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slippnylonrondeller med kardborre.

**Passar till:**

**Med centrering** för kardborrondeller nr 566902–566950.

**Observera:**

Maximal periferihastighet på vinkelslipar **med slippappersrondeller** 40 m/s.

**Teknisk beskrivning**

maximal periferihastighet	40 m/s
maximalt varvtal:	11000 min <sup>-1</sup>
Utvändig Ø	125 mm
Produktslag	Stödrondell